

Fiche témoin MCL

Code article: 12611

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	13 g
Raccord électrique	Forme A Connecteur mâle selon DIN EN 175301-803
Tension de service nominale CC	24 V
Tension de service nominale CA	24 V
Fréquence secteur	0 Hz...60 Hz
Fluctuations de tension admissibles	+/- 15 %
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	Renforcé de PA6