

Ventouse VAS-8-M5-S

N° de pièce: 12612

FESTO

Raccord cannelé pour tuyau plastique NW3, raccord latéral



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Diamètre de ventouse	8 mm
Diamètre d'aspiration effectif	5,5 mm
Position du raccord	At the side
Conception	Raccord du vide sur le côté ronde, standard
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force à 70 % de vide	1,6 N
Force de maintien à la pression de service	1,6 N
Filetage de fixation	M5
Fixation de ventouse	M5
Raccord de vide	PK-3
Couleur	transparent
Dureté Shore	60 +/- 5
Information matière embouts filetés	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière ventouse	TPE-U(PU)