

Connecteur coudé SIE-WD-TR

Code article: 12956

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conforme à la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Mode de fixation	Avec écrou-raccord
Poids du produit	13 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur femelle coudé/borne à vis M12x1
Codage du connecteur mâle	A
Plage de tension de service CC	0 V...250 V
Plage de tension de service CA	0 V...250 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance à la tension de choc	2,5 kV
Diamètre de câble autorisé	4 mm...6 mm
Section de raccordement	0,25 mm ² ...0,75 mm ²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	transparent
Matériau d'écrou-raccord	PA
Matériau joints d'étanchéité	CR FPM
Matériau des contacts à fiche	Laiton Bronze blanc, revêtu