# Tuyau plastique
# PUN-CM-8-SW

Code article: 130816

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Ø extérieur | 8 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 37 mm |
| Ø intérieur | 5.5 mm |
| Rayon de courbure min. | 20 mm |
| Propriétés du tuyau | compatible avec la chaîne porte-câbles |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Résistance superficielle | 0.01 MOhm...10 MOhm |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -35 °C...60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0.03527 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 8 mm |
| Couleur | Noir |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du tuyau | TPE-U (PU) |