

Pince à soufflet DHEB-14-E-D-E-L

Code article: 1320768

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	14
Course du soufflet	7 mm
Diamètre min. à saisir	15 mm
Diamètre max. à saisir	19,5 mm
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	à simple effet fermé
Fonction de la pince	Adaptatif
Structure de construction	Membrane de contraction cycle de travail à guidage forcé
Guidage	Guidage de base
Détection de position	sans
Pression de service	5 bar...8 bar
Pression de rappel	1 bar
Fréquence de travail max. de la pince	4 Hz
Temps d'ouverture min. sous 6 bar	20 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar	40 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 °C...60 °C
intervalle moyen de remplacement du soufflet	0,5 MioCyc
Valeur indicative de charge utile	0,15 kg
Poids du produit	17 g
Mode de fixation	avec filetage Avec contre-écrou Au choix :
Raccord pneumatique	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau soufflet	EPDM

Caractéristiques	Valeur
Matériau du boîtier	Aluminium Anodisé