


Kit axial EAMM-A-D32-40A-S1

Code article: 1322178

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	41.3 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.28 kgmm ²
Couple transmissible	1.6 Nm
Poids du produit	130 g
Code d'interface, actionneur	D32
Code d'interface moteur In	40 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS