

# Manomètre MA-15-145-M5-PSI

Code article: 132341

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 psi...145 psi
Taille nominale du manomètre	15
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon sans dispositif de mesure
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Fluide de service	Gaz inertes Liquides neutres
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	5
Degré de protection	IP53
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position des raccords	Au centre de la face arrière
Raccord pneumatique	M5
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du hublot de contrôle	PC
Couleur du boîtier	noir
Poids du produit	10 g
Cadran gradué	Échelle simple psi (extérieur)