


Module de serrage EV-15/63-4

Code article: 13290

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	4 mm
Surface de serrage	15x63
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-20 °C...40 °C
Poids du produit	65 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique	M5
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau diaphragme	TPE-U (PU)