

# Cartridge QSPLKG10-6

Code article: 132921

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Mini                                                              |
| Diamètre nominal                                       | 3.3 mm                                                            |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Joint torique                                                     |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                      |
| Modèle                                                 | Forme coudée                                                      |
| Taille de fût                                          | 10                                                                |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]                        |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                  |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion                                   |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Température ambiante                                   | -5 °C...60 °C                                                     |
| Poids du produit                                       | 2.7 g                                                             |
| Mode de fixation                                       | Aiguille de fixation                                              |
| Raccord pneumatique 1                                  | Cartridge 10 mm                                                   |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm                                 |
| Couleur de la bague de démontage                       | bleu                                                              |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                   |
| Matériau du boîtier                                    | Renforcé de polyamide                                             |
| Matériau de la bague de démontage                      | POM                                                               |
| Matériau du joint de tuyau                             | NBR                                                               |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable fortement allié                                  |