

Cartridge QSPLLKG18-3/8-U

Code article: 132953

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 6.2 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Modèle | Forme coudée, longue |
| Taille de fût | 10 |
| Structure de construction | Principe Push-pull |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Classification maritime | Voir certificat |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -5 °C...60 °C |
| Poids du produit | 12.2 g |
| Mode de fixation | Aiguille de fixation |
| Raccord pneumatique 1 | Cartridge 18 mm |
| Raccord pneumatique 2 | pour tuyau de Ø extérieur 3/8" |
| Température ambiante (Fahrenheit) | 23 °F...140 °F |
| Couleur de la bague de démontage | gris |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du boîtier | Renforcé de polyamide |
| Matériau de la bague de démontage | POM |
| Matériau du joint de tuyau | NBR |
| Matériau collier de serrage | Acier inoxydable fortement allié |