

Tuyau plastique PUN-H-2X0,4-NT

Code article: 133038

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	2 mm
Rayon de courbure important pour le débit	8 mm
Ø intérieur	1.2 mm
Rayon de courbure min.	5 mm
Conseils d'utilisation	À base d'éther TPE-U
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.0024 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 2 mm
Couleur	Naturel
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)