

# Raccord coudé NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10

Code article: 133063

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	3.3 mm
Modèle	Forme coudée, raccord instantané supplémentaire longitudinal
Taille de fût	10
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Poids du produit	8 g
Mode de fixation	Tête hexagonale, surplat 12
Raccord pneumatique 1	Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PP
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié