

Union en T
NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10
Code article: 133117

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	5 mm
Modèle	Forme en T
Taille de fût	10
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Poids du produit	19.5 g
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PP
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié