

## Raccord coudé NPQP-LQ-R18-Q8-FD

Code article: 133167

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                                |
| Diamètre nominal                                       | 4.8 mm                                                                  |
| Modèle                                                 | Forme coudée, raccord instantané supplémentaire longitudinal            |
| Taille de fût                                          | 1                                                                       |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                      |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar<br>-13.775 psi...65.25 psi |
| Pression de service en fonction de la température      | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                        |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts                          |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-Zone III                                                      |
| Aptitude alimentaire                                   | voir Informations complémentaires sur les matériaux                     |
| Température ambiante                                   | -20 °C...60 °C                                                          |
| Poids du produit                                       | 11 g                                                                    |
| Mode de fixation                                       | Tête hexagonale, surplat 14                                             |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage R1/8                                                           |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm                                       |
| Couleur de la bague de démontage                       | blanc transparent                                                       |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau du boîtier                                    | PP                                                                      |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable fortement allié                                        |