

## Raccord enfichable QS-1/8-4-I-100

Code article: 133191

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                                |
| Diamètre nominal                                       | 2.6 mm                                                                  |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Revêtement                                                              |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                            |
| Modèle                                                 | forme droite                                                            |
| Taille de fût                                          | 100                                                                     |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                      |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi       |
| Pression de service en fonction de la température      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi     |
| Note concernant la pression de service                 | Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C                                         |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace) |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion                                         |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Classe de salle blanche                                | Classe 4 selon ISO 14644-1                                              |
| Température ambiante                                   | -10 °C...80 °C                                                          |
| Poids du produit                                       | 6.6 g                                                                   |
| Mode de fixation                                       | Six pans intérieurs, surplat 2,5                                        |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage R1/8                                                           |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm                                       |
| Couleur de la bague de démontage                       | bleu                                                                    |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau du boîtier                                    | Laiton nickelé                                                          |
| Matériau de la bague de démontage                      | POM                                                                     |
| Matériau du joint de tuyau                             | NBR                                                                     |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable fortement allié                                        |