

Bout d'arbre EAMB-24-9-15X21-16X20

Code article: 1344642

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	15 mm
Diamètre de logement 2	16 mm
Taille	80
Longueur nominale	21 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	3.1 kgmm ²
Couple transmissible	29 Nm
Poids du produit	72 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS