

# Carter d'accouplement EAMK-A-N48-48C

Code article: 1345949

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                          | Valeur          |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Position de montage                       | Indifférente    |
| Conformité PWIS                           | VDMA24364-B2-L  |
| Température de stockage                   | -25 °C...60 °C  |
| Humidité relative de l'air                | 0 - 95 %        |
| Température ambiante                      | -10 °C...60 °C  |
| Poids du produit                          | 163 g           |
| Code d'interface, actionneur              | N48             |
| Code d'interface du carter d'accouplement | 48C             |
| Note sur le matériau                      | Conforme à RoHS |