

Douille de serrage EAMH-50-6-C13.6-P

Code article: 1354093

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	50
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.38 kgmm ²
Poids du produit	19 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS