


Connecteur de modules PAML-MK-90-HP3

Code article: 1367005

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	90
Diamètre nominal DN	36
Série	L
Pression de service	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Température du fluide	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	150 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau connecteur de modules	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau de vis	Acier inoxydable