

Équerre de fixation PAML-MB-90-HP3

Code article: 1367323

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Taille | 90 |
| Diamètre nominal DN | 36 |
| Série | L |
| Pression de service | 0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -10 °C...60 °C |
| Température du fluide | 5 °C...60 °C |
| Température ambiante | 5 °C...60 °C |
| Poids du produit | 300 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau connecteur de modules | Alliage d'aluminium corroyé |
| Matériau de vis | Acier inoxydable |
| Matériau d'équerre | Alliage d'aluminium corroyé |