

Accouplement EAMD-32-32-14-16X20

Code article: 1377840

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	14 mm
Diamètre de logement 2	16 mm
Taille	32
Longueur nominale	32 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	14.5 kgmm ²
Couple transmissible	12.5 Nm
Poids du produit	124 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS