


Distributeur à manette TH/O-3-PK-3

Code article: 13794

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	80 l/min
Raccord de travail pneumatique	PK-3
Pression de service	0 bar...8 bar
Structure de construction	Clapet
Diamètre nominal	2.5 mm
Mode de pilotage	Direct
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force d'actionnement en position de repos fermée	8 N
Force d'actionnement en position de repos ouverte	6 N
Poids du produit	18 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	PK-3
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Matière plastique