

Ventouse VASB-125-3/8-PUR-B

Code article: 1396067

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord	25 mm
Diamètre nominal	7 mm
Diamètre de ventouse	125 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	307 cm ³
Diamètre d'aspiration efficace	101.8 mm
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Force de maintien à pression de service nominale	570 N
Poids du produit	294 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Raccord de vide	G3/8
Couleur	bleu
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau du tourillon vissé	Zinc moulé sous pression
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	PUR