

# Raccord cannelé CRCN-M5-PK-3

Code article: 13967

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur  |
|--|---|
| Diamètre nominal                                       | 2.5 mm  |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Anneau d'étanchéité   |
| Taille de fût  | 10  |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.95 bar...10 bar  |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]                                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 2 - Effets de corrosion moyens  |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-B2-L  |
| Aptitude alimentaire                                   | voir Informations complémentaires sur les matériaux                       |
| Température ambiante                                   | 0 °C...60 °C  |
| Poids du produit                                       | 1.74 g  |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage M5   |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm   |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS   |
| Matériau du boîtier                                    | acier inoxydable fortement allié  |
| Matériau du joint fileté                               | NBR<br>acier inoxydable fortement allié                                   |