

Embase unitaire NAS-1/4-NPT-1A

Code article: 13994

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Longueur | 24 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | -10 °C...60 °C |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Type de fixation embase | Avec trou débouchant |
| Raccord pneumatique 1 | NPT1/4-18 |
| Raccord pneumatique 2 | NPT1/4-18 |
| Raccord pneumatique 4 | NPT1/4-18 |