

Embase unitaire NAS-1/2-NPT-3A

Code article: 13995

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur	35.5 mm
Pression de service	16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Type de fixation embase	Avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 2	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 4	NPT1/2-14