

# Connecteur femelle MSSD-E

Code article: 14098

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	8 g
Raccord électrique 1	Connecteur femelle coudé, forme carrée, à 3 pôles, forme C
Raccord électrique 2	Borne à vis
Plage de tension de service CC	0 V...300 V
Plage de tension de service CA	0 V...250 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	6 A
Presse-étoupe	Pg7
Diamètre de câble	6 mm...8 mm
Section de raccordement	0.75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré d'encrassement	3
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Couleur du boîtier	noir
Matériau joints d'étanchéité	NBR