


# Kit parallèle EAMM-U-145-D80-140A-188-S1

Code article: 1433709

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques             | Valeur                 |
|------------------------------|------------------------|
| Taille                       | 145                    |
| Position de montage          | Indifférente           |
| Rapport de transmission      | 1:1                    |
| Vitesse de rotation max.     | 4000 1/min             |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-Zone III     |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C         |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %               |
| Degré de protection          | IP65                   |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C         |
| Moment d'inertie de masse    | 2270 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple moteur à vide         | 2 Nm                   |
| Couple transmissible         | 50 Nm                  |
| Poids du produit             | 12100 g                |
| Code d'interface, actionneur | D80B                   |
| Code d'interface moteur In   | 140 A                  |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS        |