

Accouplement EAMC-20-30-6-10

Code article: 1451964

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	6 mm
Diamètre de logement 2	10 mm
Taille	20
Longueur nominale	30 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	9000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	1.06 kgmm ²
Couple transmissible	2.3 Nm
Poids du produit	20 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS