

# Accouplement EAMD-28-22-14-10X12

Code article: 1453861

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	14 mm
Diamètre de logement 2	10 mm
Taille	28
Longueur nominale	22 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	3.5 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	9 Nm
Poids du produit	43 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS