


## Raccord cannelé en T FCN-3-PK-6

Code article: 14770

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal                                       | 4.9 mm                                                                    |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.95 bar...10 bar                                                        |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température ambiante                                   | 0 °C...60 °C                                                              |
| Raccord pneumatique 1                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm                                         |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau du boîtier                                    | Zinc moulé sous pression                                                  |