

Accouplement EAMC-56-58-19-24

Code article: 1485674

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|----------------------------|-----------------------|
| Diamètre de logement 1 | 19 mm |
| Diamètre de logement 2 | 24 mm |
| Taille | 56 |
| Longueur nominale | 58 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 5500 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -25 °C...60 °C |
| Moment d'inertie de masse | 128 kgmm ² |
| Couple transmissible | 60 Nm |
| Poids du produit | 277 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |