


Frein hydraulique YDR-25-40

N° de pièce: 14902

FESTO

forme cylindrique.

Si le rentrée de la tige s'effectue en (<30s), le temps de rappel est de 0,4 secondes. Si l' état de rentrée de la tige s'effectue pendant une période plus longue (<6h), le rappel peut durer jusqu'à 1 seconde.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Course	40 mm
Amortissement	réglable Caractéristique dure
Temps de rappel court	0,4 s
Temps de rappel long	1 s
Température ambiante	0 ... 80 °C
Energie max. absorbée par course	160 J
Energie max. absorbée par heure	88.000 J
Energie résiduelle max.	0,8 J
Poids du produit	900 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Acier zingué