

Temporisateur PZVT-30-SEC

Code article: 150238

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Structure de construction | décompteuse mécanique à actionneur pneumatique |
| Pression de coupure | 0.1 bar |
| Pression de service | 2 bar...6 bar |
| Pression d'enclenchement | 1.6 bar |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 50 l/min |
| Durée de temporisation réglable | 2 s...30 s |
| Précision de réglage | ± 0,6 s |
| Durée de pause pour la remise à zéro | 200 ms |
| Répétabilité réglage du temps | ± 0,3 s |
| Protection contre l'explosion | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié impossible |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Degré de protection | IP54 avec capot de protection et cadre pour face avant selon CEI 60529 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Poids du produit | 45 g |
| Mode de fixation | Montage frontal |
| Raccord pneumatique | Taraudage M5 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du boîtier | ABS |