


# câble de programmation KDI-SB202-BU9

N° de pièce: 150268

FESTO

Câble de diagnostic série standard Festo pour terminal de distributeurs .



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de câble admissible	4,5 ... 6,5 mm
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 300$ V
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-10 ... 80 °C
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit	181 g
Connexion électrique 1	Connecteur droit, M12, 4 pôles Connecteur droit, Sub-D, 9 pôles
Structure du câble	4x0,14
Longueur de câble	5 m
Mode de fixation	Clip avec écrou-raccord
Information matière écrou-raccord	Laiton nickelé
Information matière corps	PBT
Information matière gaine de câble	PUR
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre doré