


Module de serrage EV-12-3

Code article: 150681

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	3 mm
Surface de serrage	Ø 12
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...40 °C
Poids du produit	11 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique	M3
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau diaphragme	TPE-U (PU)