

Limiteur de débit unidirectionnel GR-M5-B

Code article: 151213

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage frontal avec trou débouchant Au choix :
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	115 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	130 l/min...137 l/min
Pression de service	0.5 bar...10 bar
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Diamètre nominal	2 mm
Poids du produit	19 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau douille	POM

Caractéristiques	Valeur
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié
Matériau de l'écrou	Alliage d'aluminium corroyé