


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/8-NPT-B

Code article: 151555

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Pression de service sur la plage de température totale	0.3 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau de l'écrou	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression