


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/2-NPT-B

Code article: 151559

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	NPT 1/2
Raccord pneumatique 2	NPT 1/2
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Pression de service	0,3 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau de l'écrou	Alliage d'aluminium corroyé