


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-10-UNF-B

Code article: 151572

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Fonction de distributeur | Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement |
| Raccord pneumatique 1 | 10-32 UNF-2B |
| Raccord pneumatique 2 | 10-32 UNF-2A |
| Élément de réglage | Vis à tête fendue |
| Mode de fixation | À visser |
| Pression de service | 0.2 bar...10 bar |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Protection contre l'explosion | Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Classe 4 selon ISO 14644-1 |
| Température du fluide | -10 °C...60 °C |
| Diamètre nominal | 2 mm |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |