


# Vérin normalisé DNG-3"-2"-PPV-A

N° de pièce: 151622

FESTO

selon ISO 15552, NF E 49 003.1 et UNI 10 290, pour détection sans contact, avec amortissement réglable aux deux fins de course.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	50,8 mm
Diamètre de piston	80 mm
Filetage de tige de piston	UNF3/4-16
Amortissement	Amortissement pneumatique réglable des deux côtés (PPV)
Conforme à la norme	ISO 6431 VDMA 24562
Extrémité de tige de piston	Filetage
Pression de service	0,6 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	36 mm
Force théorique sous 6 bar, au recul	2.721 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	3.016 N
Raccord pneumatique	M10