


joint lumineux MV-LD-230

N° de pièce: 151716

FESTO

pour électrodistributeurs MV.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Affichage de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Poids du produit	1,6 g
Connexion électrique	forme parallélépipédique MSV selon DIN EN 175301-803 Forme B
Tension de service nominale CA	230 V
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Connexion du conducteur de protection	disponible
Puissance nominale joint lumineux	0,33 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Degré d'encrassement	3
Information matière corps	TPE-U(PU)