

Joint lumineux MEB-LD-12-24DC

Code article: 151717

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis centrale M2,5
Poids du produit	0.6 g
Raccord électrique	Forme C selon DIN EN 175301-803 forme carrée M5EB
Plage de tension de service CC	12 V...24 V
Raccordement du câble de protection	Disponible
Puissance nominale joint d'étanchéité lumineux	0.05 W
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	TPE-U (PU)
Couleur	transparent