

Joint lumineux MEB-LD-230AC

Code article: 151718

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Indication de la position de commutation | LED |
| Mode de fixation | sur électrodistIBUTEUR avec vis centrale M2,5 |
| Poids du produit | 0.6 g |
| Raccord électrique | Forme C selon DIN EN 175301-803 forme carrée M5EB |
| Tension de service nominale CA | 230 V |
| Résistance à la tension de choc | 2.5 kV |
| Raccordement du câble de protection | Disponible |
| Puissance nominale joint d'étanchéité lumineux | 0.33 W |
| Fluctuations de tension admissibles | +/- 10 % |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -25 °C...85 °C |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne relative aux basses tensions |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Degré d'encrassement | 3 |
| Matériau du boîtier | TPE-U (PU) |
| Couleur | transparent |