

Distributeur à poignée HSO-4/3-1/8-B



N° de pièce: 151843

FESTO

distributeur 4/3 à manette, centre ouvert.

Fin de série. Livrable jusqu'en 2006

Ce type peut être utilisé pour le vide. Raccordement du vide en 3 (R).



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Débit nominal normal	700 l/min
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Conception	Tiroir rotatif
Diamètre nominal	6 mm
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Moment d'actionnement	1 Nm
Poids du produit	120 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Plastique