

Vérin linéaire DGO-1/2"- -P-A-B

Code article: 15227

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	0.04 in...157 in
Ø du piston	1/2"
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Guidage	Guidage à palier lisse
Pression de service	2 bar...7 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Force théorique sous 6 bar, recul	68 N
Force théorique à 6 bar, avance	68 N
Raccord pneumatique	10-32 UNF-2B