


**Vérin linéaire**  
**DGO-5/8"- -PPV-A-B**  
Code article: 15228

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Course                                         | 0.04 in...157 in                                                          |
| Ø du piston                                    | 5/8"                                                                      |
| Amortissement                                  | Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés                        |
| Guidage                                        | Guidage à palier lisse                                                    |
| Principe d'entraînement                        | Entraînement par adhérence (aimant)                                       |
| Pression de service                            | 1.7 bar...7 bar                                                           |
| Mode de fonctionnement                         | à double effet                                                            |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Température ambiante                           | -20 °C...60 °C                                                            |
| Longueur d'amortissement                       | 14 mm                                                                     |
| Raccord pneumatique                            | 10-32 UNF-2B                                                              |