


Vérin linéaire
DGO-3/4"- -PPV-A-B
Code article: 15229

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	0.04 in...157 in
Ø du piston	3/4 "
Amortissement	Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Guidage	Guidage à palier lisse
Principe d'entraînement	Entraînement par adhérence (aimant)
Pression de service	1.6 bar...7 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	17 mm
Raccord pneumatique	NPT 1/8