


Vérin linéaire DGO-1 5/8"- -PPV-A-B

Code article: 15232

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	0.04 in...157 in
Ø du piston	1 5/8"
Amortissement	Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Guidage	Guidage à palier lisse
Principe d'entraînement	Entraînement par adhérence (aimant)
Pression de service	1.3 bar...7 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	23 mm
Raccord pneumatique	1/4 NPT