

Étrier FKG-40-B

Code article: 15235

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Ecart radial +/-	1 mm
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...120 °C
Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force	1600 N
Poids du produit	1227 g
Matériau de l'étrier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé Acier, galvanisé
Matériau fourche	Acier Galvanisé
Matériau coulisseau	Laiton